



Terapie Medicala /01

TL 20W/01 RS SLV/25

Lămpi fluorescente compacte sau tubulare cu vapori de mercur la presiune scăzută, cu soclu la un singur capăt


Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information		Mechanical and housing	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Formă bec	T38 [T 38mm]
Aplica ie principală	-	Approval and application	
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	2000 h	Con inut de mercur (Hg) (nom.)	5,5 mg
Via ă utilă (nom.)	2000 h	UV	
Descriere sistem	Start Rapid (RS)	Radian ii UV-B 100 h (IEC)	3,08 W
Light technical		Radian ii UV-B 5 h (IEC)	3,23 W
Cod culoare	01	Product data	
Denumirea culorii	Ultra Violet B	Cod complet produs	871869666237300
Coordonată cromatică X (nom.)	208	Nume comandă produs	TL 20W/01 RS SLV/25
Coordonată cromatică Y (nom.)	192	EAN/UPC – Produs	8718696662373
Depreciere la 500 de ore	10 %	Cod de comandă	66237300
Depreciere la 1000 de ore	15 %	Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Operating and electrical		Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Putere consumată (W) (Nom)	19,3 W	Material SAP	928010000130
Curent lampă (nom.)	0,37 A	Copia i greutatea netă (bucată)	142,800 g
Tensiune (nom.)	59 V		


Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/01 RS SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL 20W/01 RS SLV/25

Date fotometrice



XDPB_XUMTLRS_01-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUMTLRS_01-Spectral power distribution Colour

